

## Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: NTLFULL

Country of Origin: Made in China • Pays d'origine: Fabriqué en Chine • País de origen: Hecho en China



NTLFULL with Optional Louver  
NTLFULL avec grille en option  
NTLFULL con rejilla opcional

### READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS!

#### CAUTION:

- To prevent severe shock or electrocution, always turn power OFF at the service panel before working with wiring.
- Use this device with copper or copper-clad wire. Do not use with aluminum wire.
- Must be installed in accordance with National and Local electrical codes.

**WARNING: IMPROPER WIRING OF ANY ELECTRICAL DEVICE CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. THESE WIRING DEVICES SHOULD BE INSTALLED BY AN ELECTRICIAN OR OTHER QUALIFIED PERSON.**

### LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

#### ATTENTION :

- Pour éviter tout choc électrique ou une électrocution, coupez toujours l'électricité au niveau du panneau d'alimentation avant de commencer à câbler.
- Utilisez ce dispositif avec des fils en cuivre ou cuivrés. Ne l'utilisez pas avec des fils en aluminium.
- Doit être installé conformément aux codes locaux et nationaux de l'électricité.

**AVERTISSEMENT : LE CÂBLAGE INCORRECT DE TOUT DISPOSITIF ÉLECTRIQUE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT. CES DISPOSITIFS DE CÂBLAGE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UNE PERSONNE QUALIFIÉE.**

### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

#### PRECAUCIÓN:

- Para evitar serios electrococos o electrocución, siempre APAGUE el suministro eléctrico en el panel de servicio antes de trabajar con los cables.
- Utilice este dispositivo con alambres de cobre o revestidos de cobre. No usar con cables de aluminio.
- Se debe instalar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.

**ADVERTENCIA: EL CABLEADO INCORRECTO DE UN DISPOSITIVO ELÉCTRICO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O AÚN LA MUERTE. UN ELECTRICISTA U OTRA PERSONA COMPETENTE DEBE INSTALAR ESTOS DISPOSITIVOS DE CABLEADO.**

**DESCRIPTION:** This device is a full nightlight with ambient light sensor and adjustable LED light. This device comes with an optional louver (see Figure 2).

#### DIRECTIONS:

- Disconnect power to circuit by removing fuse or turn circuit breakers OFF before installing. Before wiring, verify that power has been removed by testing with a circuit tester at the outlet box.
- To replace existing device, remove wall plate and pull device from box. If new installation, skip to step 5.
- Label wires connected to existing device.
- Disconnect existing device.
- Strip wires to length of 1/2" using gauge located on device strap.
- Install device per corresponding wiring diagram. Figure 1.
- Torque terminal screws to 12-14 inch-pounds.
- Mount the device to wall box. Note "Top" on strap to orient.
- If using an optional louver or trim ring, see Figure 2 for installation.
- Attach wall plate, then restore power to circuit.

**OPERATING INSTRUCTIONS:** Press face to cycle through the following light levels: Off, Ultra-low, Low, Medium, High.

**AMBIENT LIGHT THRESHOLD SETTING:** To adjust light sensitivity of the nightlight, press and hold nightlight face for 5 seconds. To indicate louver mode, LED will blink twice. To indicate clear lens mode, LED will blink three times.

Figure 1  
Illustration 1  
Figura 1






Figure 2/Illustration 2/Figura 2



## INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

**DESCRIPTION :** Ce dispositif est une veilleuse simple dotée d'un détecteur de luminosité ambiante et d'une lumière DEL réglable. Ce dispositif est accompagné d'une grille en option (voir Figure 2).

#### INSTRUCTIONS :

- Coupez l'alimentation du circuit en retirant le fusible ou en ouvrant les disjoncteurs (OFF/ARRÊT) avant de commencer l'installation. Avant de commencer le câblage, vérifiez que l'alimentation a été coupée en testant les fils avec un contrôleur au niveau de la boîte murale.
- Pour remplacer un dispositif existant, retirez la plaque murale, puis retirez le dispositif de la boîte. S'il s'agit d'une nouvelle installation, passez à l'étape 5.
- Étiquetez les fils reliés au dispositif actuel.
- Déconnectez le dispositif actuel.
- Dénudez les fils sur 12 mm (0,5 po) en utilisant le gabarit reproduit à l'arrière du dispositif.
- Installez le dispositif comme montré au schéma de principe de l'illustration 1.
- Les vis des bornes doivent être serrées à un couple de 12 à 14 in.-Lb.
- Montez le dispositif à la boîte murale. Veuillez remarquer la marque « Top » (haut) sur la bande pour l'orientation.
- Si vous utilisez un anneau de garniture ou une grille en option, consultez la Figure 2 pour l'installer.
- Remontez la plaque murale, puis remettez le circuit sous tension.

**CONSIGNES D'UTILISATION :** Appuyez sur la surface pour faire défiler les niveaux de luminosité suivants : éteint, très faible, faible, moyen, élevé.

**RÉGLAGE DU SEUIL DE LUMINOSITÉ AMBIANTE :** Pour ajuster le niveau de sensibilité à la lumière de la veilleuse, maintenez enfoncée la face de la veilleuse pendant 5 secondes. Pour indiquer le mode grille, la DEL clignotera deux fois. Pour indiquer le mode lentille transparente, la DEL clignotera trois fois.

## INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

**DESCRIPCIÓN:** Este dispositivo es una luz de noche completa con sensor de luz ambiente y luz LED ajustable. Este dispositivo viene con una rejilla opcional (consulte la Figura 2).

#### INSTRUCCIONES:

- Desconecte el suministro eléctrico al circuito retirando el fusible o apagando los cortacircuitos antes de instalar.
- Para reemplazar un dispositivo existente, retire la placa de pared y saque el dispositivo de la caja. Si es una instalación nueva, pase al paso 5.
- Marque los cables conectados al dispositivo existente.
- Desconecte el dispositivo existente.
- Desforre los cables a una longitud de 1/2 pulg. utilizando el indicador situado en la correa del dispositivo.
- Instale el dispositivo según el diagrama de cableado. Figura 1.
- Ajuste los tornillos del terminal un par de torsión de 12 a 14 pulg.-lb.
- Monte el dispositivo en la caja de pared. Tenga en cuenta la leyenda "Arriba" en la cinta para la orientación.
- Si está utilizando una rejilla o aro recortado opcionales, consulte la Figura 2 para ver la instalación.
- Instale la placa de pared, luego restaure el suministro eléctrico al circuito.

**INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:** Presione la cara para atravesar los siguientes niveles de iluminación: Apagado, ultra bajo, bajo, medio, alto.

**AJUSTE DEL NIVEL MÍNIMO DE LA LUZ AMBIENTE:** Para ajustar la sensibilidad de la luz nocturna, presione y mantenga presionada la superficie de la luz de noche durante 5 segundos. Para indicar el modo de rejilla, el LED parpadeará dos veces. Para indicar el modo de lente limpia, el LED parpadeará tres veces.